

## Basisplaten

1600.600



### Productbeschrijving

#### Materiaal

- versterkt gietijzer GG, geslepen

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


### Tekening





### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen								y	voor schroeven	Hoeveelheid bevestigingsgaten n	Gaten patroon	[kg]	Artikelnr.
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h ±0.03	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>3</sub>	c	l <sub>3</sub>						
L16	630 x 630	50	16	M16	200	200	70	200	16	M16	6	12 x 12	131	1600.600

Toepassingsvoorbeeld







#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."