

## Basisplaten

### 1600.900



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- versterkt gietijzer GG, geslepen

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


### Tekening





### Bestelinformatie

Systeem	$b_1 \times l_1$	$h$ $\pm 0,03$	$d_1$	$d_2$	Afmetingen						$y$ [mm]	voor schroeven [mm]	Hoeveelheid bevestigingsgaten $n$	Gaten patroon	 [kg]	Artikelnr.
					$a$	$b_2$	$b_3$	$c$	$l_2$	$l_3$						
L16	800 x 1000	60	16	M16	300	100	300	100	100	400	16	M16	12	16 x 20	325	1600.900

Toepassingsvoorbeeld







#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."