

## Aanslagen • cilindrisch

1651.700




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

### Tekening



### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	$l_1$	$l_2$	$d$	$d_1$		
L16	90	25	50	16	1065	1651.700

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."