

## Stap bekken

1701.100




## Productbeschrijving

- Hoge en stapsgewijze kanten met draad voor parallellen
- Klemoppervlakken
- Extra draad aan de hoge kant voor het monteren van de HD bekken
- Bevestigingen voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 -1701.200) aan de hoge kant van de bek


## Materiaal

- staal, gehard

## Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

## Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen							[g]	Artikelnr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Vaste bek – Afbeelding 1</b>									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100

## Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s <sub>1</sub>	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spanwijdte s <sub>2</sub>	0 - 111	50 - 225	4 - 361

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."