

Bekken adapter

1701.140




Productbeschrijving

- Hoge zijde van de bek gehard
- Extra schroefdraad voor het monteren van de verwisselbare bekken
- Klemoppervlakken
- Bevestigingen voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 -1701.200) aan de hoge kant van de bek


Materiaal

- Staal

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen							[kg]	Artikelnr.
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Vaste bek – Afbeelding 1									
125	126	85	32	77	58	20	24	4	1701.140

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	66 - 126	71 - 243	66 - 376
Spanwijdte s ₂	0 - 107	47 - 224	0 - 357

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."