

## Ondersteuning bekken • pendelend

1702.100



## Productbeschrijving

Voor de montage van verschillende wigelementen (bestelnr. 1703.300-1703.400), universele grijper (bestelnr. 1702.600) stelbouten (bestelnr. 1702.710-1702.780)  
 Voorzijde kan als klemoppervlakte worden gebruikt (gehard en geslepen)  
 Ondersteunende bek, mobiel, oscillerende (bestelnr. 1702.200)


- Voor het klemmen van ongelijke werkstukken
- Om te compenseren voor niet-parallelle klemoppervlakken

Geleverd **zonder** wigelementen, grijper set en stelbouten.

## Materiaal

- staal, gehard

## Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

## Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen				[kg]	Artikelnr.
	b	l [mm]	h	c		
<b>Vaste bek – Afbeelding 1</b>						
125	189	104	20	24	3	<b>1702.100</b>

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."