

Ondersteuning bekken • pendelend

1702.200



Productbeschrijving

Voor de montage van verschillende wigelementen (bestelnr. 1703.300-1703.400), universele grijper (bestelnr. 1702.600) stelbouten (bestelnr. 1702.710-1702.780)

Voorzijde kan als klemoppervlakte worden gebruikt (gehard en geslepen)


Ondersteunende bek, mobiel, oscillerende (bestelnr. 1702.200)

- Voor het klemmen van ongelijke werkstukken
 - Om te compenseren voor niet-parallelle klemoppervlakken
- Geleverd **zonder** wigelementen, grijper set en stelbouten.

Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen				[kg]	Artikelnr.
	b	l	h	c		
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."