

Stap bekken • voor kleminzetstukken

1702.400



Productbeschrijving

- Bovenkant en zijkant met schroefdraad voor montage van de parallelle bekken.
- Klemoppervlakte
- Verder verwisselbare bekken kunnen ook gemonteerd worden (bestelnr. 1701.250 - 1701.280)
- Geschikt voor montage van Kleminzetstukken
- Eerste en tweede klemhandelingen, zonder aanpassingen
- Geschikt voor montage van snap-on systemen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200)


Let op:

Dit zijn rigide bekken die alleen voor rechthoekige werkstukken geschikt zijn - parallelisme niet hoger dan 0.5 mm ($// \leq 0.5$) en cilindrische werkstukken - rondingen kleiner dan of gelijk aan 0.5 ($O \leq 0.5$).


Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen						[kg]	Artikelnr.		
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁			h ₂	c
Vaste bek – Afbeelding 1										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3	1702.400

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Spanwijdte s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Spanwijdte s ₂ Ronde werkstukken	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Spanwijdte s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Spanwijdte s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."