

## Stap bekken • voor kleminzetstukken

1702.500



### Productbeschrijving

- Bovenkant en zijkant met schroefdraad voor montage van de parallelle bekken.
- Klemoppervlakte
- Verder verwisselbare bekken kunnen ook gemonteerd worden (bestelnr. 1701.250 - 1701.280)
- Geschikt voor montage van Kleminzetstukken
- Eerste en tweede klemhandelingen, zonder aanpassingen
- Geschikt voor montage van snap-on systemen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200)


#### Let op:

Dit zijn rigide bekken die alleen voor rechthoekige werkstukken geschikt zijn - parallelisme niet hoger dan 0.5 mm ( $// \leq 0.5$ ) en cilindrische werkstukken - rondingen kleiner dan of gelijk aan 0.5 ( $O \leq 0.5$ ).


#### Materiaal

- staal, gehard

### Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

### Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen								Artikelnr.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800	1702.500

### Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Spanwijdte s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Spanwijdte s <sub>2</sub> Ronde werkstukken	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Spanwijdte s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Spanwijdte s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."