

Momentsleutels

1705.200




Productbeschrijving

- Verstelbaar tussen 10 - 60 Nm


Materiaal

- temperstaal

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen l [mm]	AK (Vierkant) [inch]	 [g]	Artikelnr.
305	3/8	577	1705.200

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."