

Hoekplaten 1906.240



Productbeschrijving

Materiaal

- Gietijzer GG

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Overige producten

- Hijspennen met schroefdraad, zelfborgend


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen											y	voor schroeven	Hoeveelheid bevestigingsgaten n	[kg]	Artikelnr.
l_1	h_1	h	a $\pm 0,013$	b_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,2$	l_4	l_5	h_2 $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d					
400	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."