

Verende drukstukken • met kogel en binnenzeskant

22030.0005



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Kogel


- kogellagerstaal, gehard

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Sluitstukken, met boorgat, voor verende drukstukken
- Sluitstukken, glad, voor verende drukstukken
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen			SW	Slag s	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]				
automatenstaal, standaard veerkracht									
M5	3	14	2,5	0,9	8	14	250	1,2	22030.0005

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."