

## Verende drukstukken • met kogel en binnenzeskant

### 22030.0216



#### Productbeschrijving


Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

#### Materiaal

- Huls**
- RVS 1.4305
- Kogel**
- RVS, gehard
- Veer**
- Roestvast staal

#### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -  
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

#### Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

#### Tekening




#### Bestelinformatie

| Afmetingen                       |                |    | SW   | Slag<br>s | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     | max.<br>[°C] | [g] | Artikelnr. |
|----------------------------------|----------------|----|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l  |      |           | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
| [mm]                             |                |    | [mm] | [mm]      | [N]                      |                     | [°C]         | [g] |            |
| <b>RVS, standaard veerkracht</b> |                |    |      |           |                          |                     |              |     |            |
| M16                              | 10             | 33 | 8    | 3,5       | 41                       | 86                  | 250          | 32  | 22030.0216 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."