

Verende drukstukken • met kogel en gleuf

22050.0208



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Kogel


- kogellagerstaal, gehard

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Opnamebussen, voor verende drukstukken
- Verende drukstukken, met kogel en gleuf - INCH

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	ArtikeInr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
automatenstaal, versterkte veerkracht									
M8	4,5	16	1,2	1,5	36	62	250	3,6	22050.0208

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."