

Verende drukstukken • met kogel en gleuf

22050.0608



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Kogel


- RVS, gehard

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Opnamebussen, voor verende drukstukken
- Verende drukstukken, met kogel en gleuf - INCH

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	ArtikeInr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
RVS, versterkte veerkracht									
M8	4,5	16	1,2	1,5	36	62	250	3,7	22050.0608

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."