

## Verende drukstukken • met kogel, kop en gleuf

22050.0942



### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Precieze inschroefdiepte door kop.

### Materiaal

#### Huls

- RVS 1.4305

#### Kogel

- RVS, gehard

#### Veer


- Roestvast staal

### Montage


Ga uit van maatvoeringen  $l_3$  voor M 4 / M 5.

### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen marking



Standaard veerkracht



versterkte veerkracht

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -  
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -


### Overige producten

- Sluitstukken, met boorgat, voor verende drukstukken
- Sluitstukken, glad, voor verende drukstukken

### Tekening



Afmeting M4+M5



Afmeting M6-M12

### Bestelinformatie

Afmetingen						Slag s [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]			
RVS, standaard veerkracht											
M6	3,5	10	14	9	1	1	11	18	250	3,8	22050.0942

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."