

Verende drukstukken • gladde uitvoering

22070.0106



Productbeschrijving

Speciaal ontworpen voor gereedschapsbouw.
Bruikbaar als geveerde aanslag en afdrukstift.
Het is onmogelijk voor het drukstuk noch de losse onderdelen om los te raken uit de borging.

Materiaal


- Stift**
- RVS 1.4305, genitreerd
- Huls**
- RVS 1.4305
- Veer**
- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen						Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	Boring H7 [mm]	[g]	Artikelnr.
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
RVS, standaard veerkracht												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4	22070.0106

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."