

## Verende drukstukken • lange uitvoering

22070.0460



## Productbeschrijving

Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.

## Materiaal

## Stift

- Staal, gehard, zwart

## Huls

- automatenstaal, gezwart

## Veer

- Roestvast staal

## Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

## Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen marking



Standaard veerkracht

Sterke veerkracht

## Meer informatie

## Opmerkingen


Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

## Verwijzingen

Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).

## Tekening




## Bestelinformatie


| Afmetingen                                                                |                |                |                |                |     |   | Slag<br>s | SW   | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     |  |  | Artikelnr. |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-----------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                            | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | n   | t |           |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  |                                                                                       |            | max.       |
| [mm]                                                                      |                |                |                |                |     |   | [mm]      | [mm] | [N]                      |                     | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |            |
| lichaam van automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging |                |                |                |                |     |   |           |      |                          |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |            |
| M16                                                                       | 8              | 13,4           | 148            | 35             | 3,2 | 3 | 50        | 6    | 7                        | 43                  | -30                                                                                   | 90                                                                                    | 119        | 22070.0460 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

|                                                                                  | Afmetingen     |    |      |    | <br>[g] | Artikelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  | d <sub>1</sub> | b  | d    | l  |                                                                                            |            |
|                                                                                  | [mm]           |    |      |    |                                                                                            |            |
| Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)                       |                |    |      |    |                                                                                            |            |
|  | M16            | 80 | 13,4 | 95 | 110                                                                                        | 22070.0834 |

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."