

Verende drukstukken • lange uitvoering

22070.0580



Productbeschrijving

Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.

Materiaal

Stift

- Staal, gehard, zwart

Huls

- automatenstaal, gezwart

Veer

- Roestvast staal


Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Kenmerken

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen



Meer informatie

Opmerkingen


Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).

Tekening




Bestelinformatie


Afmetingen							Slag s	SW	Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	n	t			F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[°C]				
lichaam van automatenstaal, versterkte veerkracht, met schroefdraadborging														
M24	60	10	19,6	45	3,7	3	15	8	40	192	-30	90	134	22070.0580

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)						
	M24	100	19,9	100	258	22070.0838

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."