

## Verende drukstukken • lange uitvoering

22070.0580



### Productbeschrijving

Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.

#### Materiaal

##### Stift

- Staal, gehard, zwart

##### Huls

- automatenstaal, gezwart

##### Veer

- Roestvast staal


#### Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

#### Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht

Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen


Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

#### Verwijzingen

Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).

### Tekening




### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		Afmetingen				Slag	SW	Veerkracht <sup>1)</sup>		min.   max.		Artikelnr.
[mm]		[mm]		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t	[mm]	[mm]	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]		
lichaam van automatenstaal, zware veerkracht, met schroefdraadborging														
M24	10	19,6	60	45	3,7	3	15	8	40	192	-30	90	134	22070.0580

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)</b>						
	M24	100	19,9	100	258	22070.0838

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."