

## Verende drukstukken • lange uitvoering

22070.0614



### Productbeschrijving

Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.

#### Materiaal

##### Stift

- Staal, gehard, zwart

##### Huls

- temperstaal, veredeld, gezwart

##### Veer

- Roestvast staal

#### Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

#### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht

Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen


Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

#### Verwijzingen

Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).

### Tekening




### Bestelinformatie

Afmetingen							Slag s	SW	Veerkracht <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]							[mm]	[mm]	[N]				
huls van temperstaal, standaard veerkracht, zonder schroefdraadborging													
M16	7,3	13,4	150	35	3,2	3	31	8	21	89	250	117	22070.0614

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)</b>						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."