

## Verende drukstukken • gladde uitvoering, zonder kraag

### 22080.0377



#### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Kogel

- RVS, gehard

##### Veer

- Roestvast staal

#### Montage

De opnameboring is voor de specifieke toepassing aan te passen. Bij sleufverbindingen wordt een passing F8 aangeraden, bij persverbindingen H9.

#### Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



versterkte veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

#### Overige producten

- Verende drukstukken, glad, zonder kraag, met beweegbare kogel
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Tekening




#### Bestelinformatie

| Afmetingen                 |                |    | Slag<br>s | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     | <br>max. | Boring<br>Koppelstuk F8 /<br>perspassing H9 | <br>[g] | Artikelnr. |
|----------------------------|----------------|----|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>±0,04    | d <sub>2</sub> | l  |           | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                             |                                             |                                                                                              |            |
| [mm]                       |                |    |           | [N]                      |                     |                                                                                             |                                             |                                                                                              |            |
| RVS, versterkte veerkracht |                |    |           |                          |                     |                                                                                             |                                             |                                                                                              |            |
| 8                          | 6              | 18 | 2         | 57                       | 103,5               | 250                                                                                         | 8                                           | 5,1                                                                                          | 22080.0377 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."