

## Verende drukstukken • soepel, lang, met kraag en bal 22080.1105



### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Deze versie heeft hogere veerkrachten dan de standaardversie. "EH 22080. Verende drukstukken glad, met kraag en kogel".

### Materiaal

#### Huls

- RVS 1.4303

#### Kogel

- RVS, gehard

#### Veer

- Roestvast staal

### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

#### Overige producten

- Verende drukstukken, gladde uitvoering, met kraag en kogel
- Sluitstukken, met boorgat, voor verende drukstukken
- Sluitstukken, glad, voor verende drukstukken

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen										Slag $s$ +0,2 -0,1 [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		max. [°C]	Boring H7 [mm]	[g]	Artikelnr.
$d_1$ +0,1 +0,04	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$ ±0,04	$l_1$	$l_2$ ~	$l_3$ ~	$l_4$ ~	$F_1$ ~		$F_2$ ~	[N]				
5	4	5,6	4,85	5	12	0,9	2,1	6	1,3	19,3	29,2	250	5	1	22080.1105	

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."