

## Verende drukstukken • dubbelzijdig

### 22090.0025



#### Productbeschrijving

Als vergrendelingspen, borging en elektrische contactgever.

#### Materiaal

##### Huls

- messing

##### Kogel

- RVS, gehard

##### Veer

- Roestvast staal

#### Meer informatie

##### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


##### Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

##### Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Tekening



#### Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		max. [°C]	Boring H8 [mm]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
[mm]				[mm]	[N]					
2,5	2	2,52	5,3	0,65	1,3	2,5	250	2,5	0,1	22090.0025

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."