

Veerhulzen 22100.0012



Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

Materiaal

Huls

- staal, vernikkeld

Veer


- RVS 1.4310

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen					Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁ ±0,05	L ₀	L voor F1 [mm]	L voor F2 [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
huls van staal, afgerond – Afbeelding 1											
2,2	16	12	10,5	7,8	1,5	2,2	3	0,53	250	0,1	22100.0012

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."