

**Veerhulzen**  
22100.0034



**Productbeschrijving**

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

**Materiaal**


- Huls**
- staal, vernikkeld
- Veer**
- RVS 1.4310

**Meer informatie**

**Opmerkingen**

Speciale veren op aanvraag.

**Tekening**




**Bestelinformatie**

Afmetingen					Slag s [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	voor F <sub>1</sub> [mm]	L voor F <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
huls van staal, afgerond – Afbeelding 1											
3,4	12	9	7,8	6	1,2	5	7	1,69	250	0,2	22100.0034

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

**Toepassingsvoorbeeld**



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."