

Veerhulzen
22100.0124



Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

Materiaal

Huls
• RVS A2


Veer
• RVS 1.4310

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen					Slag s	Veerkracht ¹⁾		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁ ±0,05	L ₀	L voor F1 [mm]	L voor F2 [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
huls van RVS, afgerond – Afbeelding 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."