

Veerhulzen 22100.0137



Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

Materiaal

Huls

- RVS A2

Veer


- RVS 1.4310

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2


Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen					Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d_1 $\pm 0,05$	L_0	L voor F_1 [mm]	L voor F_2 [mm]	L_3		F_1 ~ [N]	F_2 ~ [N]				
huls van RVS, afgerond – Afbeelding 1											
3,6	18	15	11,5	9	1,5	6,7	14,5	2,24	250	0,4	22100.0137

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."