

## Veerhulzen 22100.0144



### Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

### Materiaal

**Huls**  
• RVS A2


**Veer**  
• RVS 1.4310

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

### Tekening




### Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.	
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	L voor F1 [mm]	L voor F2 [mm]		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]					
4	16	13	11,4	7,5	1,6	8	12,3	2,7	250	0,4	22100.0144

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."