

Veerhulzen 22100.0224



Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

Materiaal


- Huls**
- staal, vernikkeld
- Veer**
- RVS 1.4310

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2


Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s	Veerkracht ¹⁾		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁ ±0,05	L ₀	L voor F1 [mm]	L voor F2 [mm]		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
3	16	13	10,7	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,2	22100.0224

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."