

Veerhulzen 22100.0373



Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

Materiaal

Huls
• RVS A2


Veer
• RVS 1.4310

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2


Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen					Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		Veerconstante [N/mm]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.	
d_1 $\pm 0,05$	L_0	d_2	L voor F1 voor F2	L_3		F_1 ~	F_2 ~					
huls van RVS, afgerond, met kraag – Afbeelding 3												
3	13	4,1	10	8,9	7	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."