

## Arreterbouten Compact • met zeskant en arretering

### 22110.0133



#### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

#### Materiaal

##### Huls

- staal, gezwart

##### Arreterpen

- staal, gehard

##### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

#### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

#### Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (als de arreterpen niet mag uitsteken).

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

#### Tekening




| Bestelinformatie       |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |                                                                                     |            |            |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Afmetingen             |                |                        |                |                |                |                | SW   | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     |  |  | Artikelnr. |            |
| d <sub>1</sub>         | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max.                                                                                |            |            |
| -0,02                  |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |                                                                                     |            |            |
| -0,05                  |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |                                                                                     |            |            |
| [mm]                   |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]                                                                                |                                                                                     | [g]        |            |
| met knop, zwart, Staal |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |                                                                                     |            |            |
| 8                      | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 17   | 8,5                      | 28                  | -30                                                                                 | 80                                                                                  | 68         | 22110.0133 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

| accessoires                                                                       |                                      |                     |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                   | Afmetingen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Sleutelmaat<br>[mm] | <div> <div></div> <div>[g]</div> </div> | Artikelnr. |
| Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal                                              |                                      |                     |                                         |            |
|  | M16 x 1,5                            | 24                  | 15,0                                    | 22120.0118 |

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."