

## Arreterbouten Compact • met zeskant en arretering

### 22110.0137



#### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

#### Materiaal

##### Huls

- staal, gezwart

##### Arreterpen

- staal, gehard

##### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

#### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

#### Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (als de arreterpen niet mag uitsteken).

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

#### Tekening



## Bestelinformatie


| Afmetingen             |                |                        |                |                |                |                | SW   | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     | min.   max. | [g] | Artikelnr. |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>         | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |             |     |            |
| -0,02<br>-0,05         |                |                        | [mm]           |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]        |     |            |
| met knop, zwart, Staal |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |             |     |            |
| 16                     | M24 x 2        | 20                     | 33             | 78,5           | 38             | 12             | 27   | 13                       | 54                  | -30   80    | 219 | 22110.0137 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## accessoires

|                                                                                   | Afmetingen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Sleutelmaat<br>[mm] | <br>[g] | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal                                              |                                      |                     |                                                                                            |            |
|  | M24 x 2                              | 36                  | 58,0                                                                                       | 22120.0122 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."