

## Arreterbouten Compact • met zeskant

22110.0215



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

### Materiaal

#### Huls

- RVS 1.4305

#### Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

#### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

### Meer informatie


### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

### Tekening



## Bestelinformatie


| Afmetingen                                      |                |                        |                |                |                |                | SW   | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                  | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max. |                                                                                     |            |
| -0,02<br>-0,05                                  |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     |                                                                                     | [°C] | [g]                                                                                 |            |
| met knop, zwart – Afbeelding 1, Roestvast staal |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |      |                                                                                     |            |
| 10                                              | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 17   | 9,5                      | 38                  | -30                                                                                 | 80   | 63                                                                                  | 22110.0215 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## accessoires

|                                                                                   | Afmetingen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Sleutelmaat<br>[mm] | <br>[g] | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal                                    |                                      |                     |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                            | 24                  | 15,0                                                                                       | 22120.0518 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."