

Arreterbouten • met montageflens, horizontaal

22110.0325



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Behuizing

- Zamak, geplastificeerd, zwart

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

Werking


Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

Meer informatie

Opmerkingen


Knop niet demonteerbaar.

Tekening




zonder arretering

Afbeelding 1



zonder arretering

Afbeelding 2



met arretering

Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen														Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Artikelnr.						
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		[g]					
h11					-0,2			±0,05					min.		~	~	[°C]							
[mm]																				[N]		[°C]		[g]
met knop, zonder arretering – Afbeelding 2																								
5	16	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	40	5	5	24	-30	80	20	22110.0325					

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."