

Arreterbouten minimale inbouwmaten • standaard uitvoering

22110.0622



Productbeschrijving

Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.
Prestatie in de kleinste ruimte eisen.
Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

Materiaal

Huls

- staal, galvanisch verzinkt

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreterkerf geborgd.

Meer informatie

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Overige producten

- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen							SW	Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal													
8	M16	33	23	47,5	10	12	17	11	35	-30	80	66	22110.0622

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."