

## Arreterbouten Compact • met zeskant kraag, met T-greep

22110.0930



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

### Materiaal

#### Huls

- RVS 1.4305

#### Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

#### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsrings (EH 22120.) aangepast worden.

### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar. Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsrings, voor arreterbouten

### Tekening




Contraoer  
22120.0116 – .0120 (staal)  
22120.0516 – .0520 (RVS)

### Bestelinformatie


Afmetingen							SW	Veerkracht <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	ArtikeInr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]			
-0,02 -0,05								~	~				
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
Roestvast staal													
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	22110.0930

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### accessoires

	Afmetingen	Sleutelmaat	[g]	ArtikeInr.
	d <sub>2</sub>	[mm]		
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."