

Arreterbouten • met montageflens, horizontaal, roestvast staal

22110.2344



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Behuizing

- Roestvast staal 1.4308, precisie gegoten, blank, gematteerd

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

Werking




Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

Meer informatie

Opmerkingen




Knop niet demonteerbaar.

Tekening






zonder arretering

Afbeelding 1



zonder arretering

Afbeelding 2



met arretering

Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen													Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Artikelnr.					
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.		max.	[g]			
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]						
[mm]																			[N]	[°C]	[g]	
met knop en arretering – Afbeelding 3																						
4	12	19	22	6	3,3	4	7	14	4	8	7	33	4	3	12	-30	80	15	22110.2344			

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen