

Arreterbouten • met zeskant

22120.0005



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Arreterpen

- staal, gehard

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Meer informatie


Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening




Bestelinformatie


Afmetingen								SW	Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆		F ₁	F ₂	min.	max.			[g]
-0,02 -0,05			~	min.			min.	~	~						
[mm]													[N]	[°C]	[g]
met knop – Afbeelding 1, automatenstaal															
5	M10 x 1	21	45	5	17	5	15	12	6	14	-30	80	19	22120.0005	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen	Sleutelmaat	Gewicht	Artikelnr.
	d ₂	[mm]	[g]	
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."