

Arretergrendels

22120.0312



Productbeschrijving

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden. Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Sluiting

- sintermetaal 1.4404

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreterpen ingetrokken en door de arretergroef vastgehouden (als de arreterpen niet mag uitsteken).

Meer informatie


Opmerkingen

Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen							Veerkracht ¹⁾		🌡️	🏋️	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.	[g]	
-0,02							~	~	[°C]		
-0,04											
[mm]											
[N]											
[°C]											
[g]											
zonder kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 1, Roestvast staal											
6	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	7	20	250	18	22120.0312

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."