

Arretergrendels

22120.0354



Productbeschrijving

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden. Kunststof handvat zorgt voor betere bediening.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Arreterpen

- staal, gehard

Sluiting

- automatenstaal, gezwart

Kunststof kap

- thermoplast, zwart, mat

Werking

Door de grendel 180° te draaien wordt de arreterpen ingetrokken en door de arretergroef vastgehouden (als de arreterpen niet mag uitsteken).

Meer informatie


Opmerkingen

Contraemoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen							Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	ArtikeInr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₅	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02							~	~					
-0,04													
[mm]													
[N]													
[°C]													
[g]													
met een kunststof bedekking voor handvat – Afbeelding 2, automatenstaal													
6	M12 x 1,5	12	47	8	26	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0354	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."