

Afstandsringen • voor arreterbouten

22120.0675




Productbeschrijving

Met de afstandsringen kan de schroefdraadlengte van de arreterbout aan de desbetreffende toepassing aangepast worden.


Materiaal

- RVS 1.4305

Tekening



EH 22110.




Afbeelding 1

Arreterbouten
mini




Afbeelding 2

EH 22120.



Afbeelding 3

Arreterbouten
kort




Afbeelding 4

Bestelinformatie

Afmetingen			voor arreterbouten grootte.	Voor uitvoering afbeelding	🌡️ max.	📦 [g]	Artikelnr.
d ₁	l	d ₂			[°C]		
H12	±0,1	-0,1	[mm]				
12	5	17	M12	3/4	250	4,4	22120.0675

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."