

Arreterbouten • eenvoudige uitvoering

22120.0788



Productbeschrijving

Toepassing is beperkt tot situaties waarbij geen precieze positionering noodzakelijk is. Eenvoudige afwerking met kleine afmetingen.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

Meer informatie


Opmerkingen

Contraoeren kunnen apart besteld worden. Knop niet demonteerbaar.

Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3


contraoer
22120.0704 - .0708 (staal)
22120.0714 - .0718 (roestvast staal)

Bestelinformatie


Afmetingen											SW	Aandraai- moment max.	Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]			[Nm]	F ₁ ~	F ₂ ~	min.		
met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal																		
8	M12	21	13,8	59	8	24	9	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	31	22120.0788	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	Gewicht [g]	Artikelnr.
Roestvast staal				
	M12	18	7,6	22120.0718

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."