

## Arreterbouten • met ontgrendelingslot

22122.0105



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Drukknop

- thermoplast (POM), rood

##### Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

##### Knop

- thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

#### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

#### Werking

Druk op de rode drukknop en houd deze ingedrukt. Alleen dan kan de borgpen worden ingetrokken door aan de knop te trekken.

#### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten



- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

### Tekening





contraoer  
22120.0116 - .0118 (staal)  
22120.0516 - .0518 (roestvast staal)

### Bestelinformatie

Afmetingen							SW	Veerkracht <sup>1)</sup>					ArtikeInr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Roestvast staal													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### accessoires

	Afmetingen d <sub>2</sub> [mm]	Sleutelmaat [mm]		ArtikeInr.
			[g]	
Roestvast staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."