

Zwenschijven · DIN 6371 met platkopschroef DIN 923  
22280.0006



Productbeschrijving

Materiaal

Schroef met platte kop

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8


Zwenschijf

- temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.


Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat d <sub>3</sub> [mm]	Afmetingen								geschikte schroef [mm]	[g]	Artikelnr.
	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s -0,2			
6	7,5	38	9	19,6	11	29	19	9,8	M6 x 10	66	22280.0006

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."