

## Kogelinsteekstiften • zelfborgend, met veiligheidsgreep

22340.1070



### Productbeschrijving

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.  
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.  
Robuust veiligheidshandvat (drukknop steekt niet uit). De vorm van het handvat beschermt de knop tegen toevallige activering van het mechanisme.

### Materiaal

#### Stift

- RVS 1.4305

#### Greep

- Roestvast staal

#### Drukknop

- Roestvast staal

#### Veer

- Roestvast staal

### Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

### Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


### accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

### Overige producten

- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A

### Tekening



\*\* uitvoering RVS 1.4542 met markering.

### Bestelinformatie

Afmetingen								Boring H11	max.	Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.	Artikelnr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6				±1							
[mm]												
<b>Roestvast staal</b>												
12	50	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	250	98	87	22340.1070

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."