

Lokalisatiebussen met afdichting, vlak • voor insteek-hijsgen

22350.1963



Productbeschrijving

De afdichting voorkomt het binnendringen van vloeistof en vuil. De bus is daarom vooral geschikt voor gebruik in de open lucht.

De opnamebussen bieden een veilige en snelle opnamemogelijkheid voor de insteek-hijsgen EH 22350 / EH22351.

Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen die vlak op het oppervlak moeten worden geïnstalleerd. Een gezichtssleutel is vereist voor installatie. Als accessoire bieden we een standaard verstelbare gezichtssleutel, offset en een gezichts- en dopsleutel. In combinatie met een dopsleutel / schroevendraaier zijn de kop en dopsleutel vooral geschikt voor gebruik als de ruimte beperkt is. Corrosiebestendig en slijtvast.

Materiaal

- Bus**
- RVS 1.4542, precipitatiegehard
- O-ring**
- NBR
- Veer**
- Roestvast staal

Montage

Zorg voor veilige toleranties en consistente functie.


Gemakkelijk op te nemen in verschillende materialen.

Bus kan eenvoudig worden geïnstalleerd via een optioneel assemblage gereedschap.

Kan in blinde gaten worden gemonteerd.

In het geval van dunwandige stukken, wordt de assemblage uitgevoerd met een borgmoer.




Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen		voor nominale lengte [mm]	Afmetingen							Aandraai- moment max. [Nm]	x [mm]	Draagkracht			voor insteek- hijsgen	[g]	Artikelnr.
d ₁ H11 [mm]	d ₂ [mm]		d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	F ₃			
16	M30 x 2	25	39	19,3	5,1	78	72	30	33	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	253	22350.1963

accessoires

	geschikt voor grootte d ₁ [mm]	Pin spacing ±0,1 [mm]	Pin diameter -0,1 [mm]	Vierkant [inch]	 [g]	Artikelnr.
verstelbare slagmoersleutel, offset						
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
dopsleutel						
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."