

**Kogelinsteekstiften • zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard**  
22380.0815**Productbeschrijving**

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.  
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.  
Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

**Materiaal****Stift**

- RVS 1.4542, precipitatiegehard

**Greep**

- thermoplast (PA 6) zwart / zwart

**Veer**

- Roestvast staal

**Werking**

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

**Kenmerken**

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

**Meer informatie****Opmerkingen**

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

**Verwijzingen**


RVS 1.4305, zie EH 22370

**accessoires**

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

**Overige producten**

- Kogelinsteekstiften, zelfborgend, met combi-greep
- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A

**Tekening**


\*\* uitvoering RVS 1.4542 met markering.


Bestelinformatie

| Afmetingen           |                |                |                |                |                |                |                | Boring<br>H11 | Afschuifsterkte<br>dubbelsnedig <sup>1)</sup><br>min. | <br>min.   max. |  | Artikelnr. |            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| d <sub>1</sub>       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |               |                                                       |                                                                                                    |                                                                                     |            |            |
| -0,04<br>-0,08       | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |               |                                                       |                                                                                                    |                                                                                     |            |            |
| [mm]                 |                |                |                |                |                |                |                | [mm]          | [kN]                                                  | [°C]                                                                                               |                                                                                     | [g]        |            |
| Handvat kleur: zwart |                |                |                |                |                |                |                |               |                                                       |                                                                                                    |                                                                                     |            |            |
| 5                    | 25             | 5,5            | 33,2           | 14,5           | 6              | 26,7           | 10,8           | 5             | 24                                                    | -30                                                                                                | 80                                                                                  | 17         | 22380.0815 |

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."