

Insteekstiften • met verende kogels

22400.0104



Productbeschrijving

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.
Alle versies zijn corrosiebestendig.
Versie met ergonomisch handvat.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305

Greep

- thermoplast (PA 6), grijs

Veer

- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Veiligheidsopmerking: De kogels zijn verend en niet vergrendeld zoals bij artikelgroepen EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. en EH 22380.


accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten

- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A

Tekening



Afmeting 10+12

Afmeting 6+8

Bestelinformatie

Afmetingen								Boring H11	Afsluifsterkte dubbelsnedig	Trekkracht max. ongeolied	Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄				min.	max.		
[mm]								[mm]	[kN]	[N]	[°C]		[g]	
-0,04 -0,08	+0,6			17,3	±1			10	62	30	-30	80	30	22400.0104

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."