

**Draadeinden • DIN 6332, met druktaap**  
22540.1401



**Productbeschrijving**

Stifttappen zijn klemmschroeven die via het drukpunt direct krachten kunnen overbrengen. Het drukvlak van het drukpunt van de stalen versie is gehard.  
Voor het vastklemmen van gevoelige oppervlakken kunnen drukkussens EH 22560. (DIN 6311 en lage versie) op het drukpunt worden bevestigd. De borging van het drukkussen zorgt voor een verbinding tussen de stelschroef en het drukkussen die met de hand kan worden losgemaakt.  
Deze draadstiften met drukpunten worden vooral gekenmerkt door de extra radius "r" op het drukpunt (optimalisatie t.o.v. DIN 6332), wat de montage in het drukkussen veel gemakkelijker maakt.  
De stuwpunt diameter van de draadstiftbouten is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat ze ook aan de penzijde kunnen worden ingeschroefd.

**Materiaal**

- Roestvast staal

**Meer informatie**


**Overige producten**

- Drukstukken, DIN 6311 en lage uitvoering

**Tekening**




**Afbeelding 1**



**Afbeelding 2**

22560.0012–.0040 (staal)  
22560.0112–.0140 (roestvast staal)



22560.0425–.0440 (staal)  
22560.1425–.1440 (roestvast staal)

\* Toegepast om DIN 6332 eenvoudig te monteren

**Bestelinformatie**

Afmetingen								SW		Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h11	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> ~	l <sub>5</sub> ~	[mm]	[g]	
[mm]								[mm]	[g]	
met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Roestvast staal										
M10	60	8	7,2	9	4,5	63,6	62,6	5	26	22540.1401

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."